

マット洗浄機

ゴムマットからじゅうたんマットまで

カンタン、らくらく洗浄

# Mat-Ace

足もとスツキリ  
快適ドライブ



▲スタンダード型  
型式/MA201型



シートカバーリース

株式会社 **リード**

## スタンダード型

- ワンタッチ分離方式により、ローラーの変形、凍結のトラブルを防止します。
- マットに合わせて水量調整。止水も可能。



▲写真はMA201型

型式 / MA201型

電圧 / 100V

型式 / MA202型

電圧 / 200V

### スタンダード型 仕様

電動機 / MA201型 1φ 200W  
MA202型 3φ 200W

洗浄ブラシ / 特殊チャンネルブラシ  
操作方法 / ワンタッチハンドル操作

灰皿洗浄I7-Ⅱ / ——

給水口径 / 呼び10A (3/8B)

安全装置 / MA201型 ヒューズ  
MA202型 サーマルリレー内蔵

マット最大有効 / 巾600mm  
本体寸法 / W900×D715×H1050mm  
本体重量 / 64kg

## ステンレス型

- サビに強い耐久性が自慢のステンレス製。
- ワンタッチ分離方式により、ローラーの変形、及び凍結のトラブル防止。
- マットに合わせて水量調整。止水も可能。



▲写真はMA201S型

型式 / MA201S型

電圧 / 100V

型式 / MA202S型

電圧 / 200V

### ステンレス型 仕様

電動機 / MA201S型 1φ 200W  
MA202S型 3φ 200W

洗浄ブラシ / 特殊チャンネルブラシ  
操作方法 / ワンタッチハンドル操作

灰皿洗浄I7-Ⅱ / ——

給水口径 / 呼び10A (3/8B)

安全装置 / MA201S型 ヒューズ  
MA202S型 サーマルリレー内蔵

マット最大有効 / 巾600mm  
本体寸法 / W900×D715×H1050mm  
本体重量 / 64kg

## 灰皿洗浄機付

ステンレス仕様もあります

- 灰皿クリーナー付で1台2役。
- クイックサービスの戦略として。
- マットに合わせて水量調整。止水も可能。



▲写真はMA201A型

型式 / MA201A型

電圧 / 100V

型式 / MA202A型

電圧 / 200V

### 灰皿洗浄機付 仕様

電動機 / MA201A型 1φ 200W  
MA202A型 3φ 200W

洗浄ブラシ / 特殊チャンネルブラシ  
操作方法 / ワンタッチハンドル操作

灰皿洗浄I7-Ⅱ / 使用圧力0.5~0.9MPa

給水口径 / 呼び10A (3/8B)

安全装置 / MA201A型 ヒューズ  
MA202A型 サーマルリレー内蔵

マット最大有効 / 巾600mm  
本体寸法 / W900×D715×H1050mm  
本体重量 / 70kg

## マット洗浄機

# Mat-Ace

## 打塵機構付

ステンレス・灰皿付仕様もできます

- ジュータンを裏からたたいて根元のゴミをたたき出す。
- 使いやすいワンタッチ操作。
- マットに合わせて水量調整。止水も可能。



▲写真はMA211型

型式 / MA211型

電圧 / 100V

型式 / MA212型

電圧 / 200V

### 打塵機構付 仕様

電動機 / MA211型 1φ 200W  
MA212型 3φ 200W

洗浄ブラシ / 特殊チャンネルブラシ  
操作方法 / ワンタッチハンドル操作

灰皿洗浄I7-Ⅱ / ——

給水口径 / 呼び10A (3/8B)

安全装置 / MA211型 ヒューズ  
MA212型 サーマルリレー内蔵

マット最大有効 / 巾600mm  
本体寸法 / W900×D715×H1050mm  
本体重量 / 70kg

## 両面洗浄方式

ステンレス・灰皿付仕様もできます

- 両面洗いで洗い上がりも抜群！
- 使いやすくスピード処理可能。
- マットに合わせて水量調整。止水も可能。



▲写真はMA221型

型式 / MA221型

電圧 / 100V

型式 / MA222型

電圧 / 200V

### 両面洗浄方式 仕様

電動機 / MA221型 1φ 200W  
MA222型 3φ 200W

洗浄ブラシ / 特殊チャンネルブラシ  
操作方法 / ワンタッチハンドル操作

灰皿洗浄I7-Ⅱ / ——

給水口径 / 呼び10A (3/8B)

安全装置 / MA221型 ヒューズ  
MA222型 サーマルリレー内蔵

マット最大有効 / 巾600mm  
本体寸法 / W900×D715×H1050mm  
本体重量 / 69kg

## 安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 据え付け工事、電機工事などが必要です。お買い上げいただいた販売店、または資格のある専門業者にご相談ください。

※製品の改良により一部仕様が変わることがあります。